

ALINCO | STS

<https://www.sts-s.co.jp>

4V4H

Green

Compact



フルライングリーンレーザー墨出器

ALC-44G

水平全周

W両縦

大矩

地墨クロス

Li-ion
battery

防塵防水
IP54
相当


フル
ライン

傾斜
ライン

盗難火災
補償付

校正証明書
発行可






4V4H フルライン照射



専用受光器 SS-30G

専用シフティング台座
SFB-CM1昇降機能付クランプ
LMC-55SC
(5/8インチ:1/4インチ 付替式)専用充電式Li-ion電池パック
LBT-37LAC×2個出隅・入隅などの壁際の直近
でグリーンレーザー照射可能マグネット付L字金具でレーザー
用三脚(5/8インチ)に取付可能昇降機能付クランプで壁面、鋼材
(H鋼)、軽量鉄骨等に設置可能地墨クロス位置が変わらない
シフティング台座を標準装備

標準付属品



- ・本体
- ・専用充電式Li-ion電池パック LBT-37LAC×2個
- ・USBケーブル USB2MI (Micro USB Type B)
- ・USB-ACアダプター SAC-10W
- ・専用受光器SS-30G
- ・専用受光器SS-30G用クランプ
- ・専用受光器SS-30G用9V乾電池×1個
- ・傾斜脚頭STH70C (1/4インチ用)
- ・専用シフティング台座 SFB-CM1
- ・マグネット付L字金具 LM-2AC
- ・専用収納ケース
- ・専用ハードケース
- ・昇降機能付クランプ LMC-55SC (5/8インチ:1/4インチ 付替式)
- ・ALC-44G 取扱説明書
- ・SS-30G 取扱説明書

品番: 2-ALC44G



JAN CODE: 4514095030799

コーンミラー使用(360°照射)

防塵・防水IP54相当

斜めにもレーザー照射可能

持ち運び便利な軽量設計

1年間の盗難・火災補償付

校正証明書発行可能

光源	515nm±2% 緑色半導体レーザー
光出力	1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)
パルス幅/周波数	50μs/10kHz±10%
モード切替	2モード 受光器(通常)、高輝度
線幅	1.5mm/5m
精度	水平・垂直±1.5mm/7.5m 鉛直±1mm/3m
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	有 補正範囲外時全レーザー消灯及びブザー音
自動補正OFF機能	有
制動方式	磁気制動方式
本体回転機構	360°(付属のシフティング台座使用)
回転微動装置	有 約6°(付属のシフティング台座使用)
電池残量警告	有 電源ランプ点滅及びブザー音
電源	充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間) AC100V(付属のACアダプター使用) USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
連続使用時間 (充電式Li-ion電池パック使用時)	受光器(通常)モード全照射:約10時間 高輝度モード全照射:約6時間
使用温度範囲	-10℃~+45℃
防塵・防水	有 IP54相当
三脚取付部	カメラ用1/4インチ
受光器対応	対応 付属のSS-30G使用
屋外最大到達距離	約30m(付属のSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)
本体寸法	105×80×94mm
本体重量	500g(電池含む)

※連続使用時間は使用環境により異なります。
※記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。
※画像はイメージです。

東京支店
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル13F
TEL: 03-3278-5873 FAX: 03-3278-5878

大阪支店
〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9 淀屋橋ダイビル
TEL: 06-7636-2343 FAX: 06-6208-3884

北関東営業所
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区神町3-13-1 住友生命大宮第2ビル3F
※お問い合わせは(第二営業部 東京支店)までご連絡ください。

横浜営業所
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-9-40 観洋ビル8F
TEL: 045-320-6700 FAX: 045-320-6710

仙台営業所
〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-1-1 仙台第一生命ビル10F
TEL: 022-212-6231 FAX: 022-225-8131

新潟営業所
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-5-1 カープ新潟ビル10F
※お問い合わせは(第二営業部 仙台営業所)までご連絡ください。

名古屋支店
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-10-19 サンエビル4F
TEL: 052-218-6591 FAX: 052-218-6592

岡山営業所
〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町1-1-1 住友生命岡山ビル15F
※お問い合わせは(第二営業部 大阪支店)までご連絡ください。

広島営業所
〒732-0052 広島県広島市東区光町2-9-14 COMS光1F
※お問い合わせは(第二営業部 福岡営業所)までご連絡ください。

高松営業所
〒761-8075 香川県高松市多肥下町1516-2 レインボー西ビルⅡ
※お問い合わせは(第二営業部 大阪支店)までご連絡ください。

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-13-34 エコービル2F
TEL: 092-451-0375 FAX: 092-451-0389